


技术通报

尊敬的上泰公司客户：

非常感谢贵公司选用我们的产品，在 pH 在线监控仪表方面，本公司在沉入式电极护套的屏蔽接线盒内，作了相应的技术改动，增加了一个 $0.1\mu\text{F}/100\text{V}$ 的电容，以保证电极参考系统与大地间的绝缘，确保电极寿命，同时有保证了此接线盒的屏蔽效果。

此技术提升是从 2006 年 5 月开始，本公司在仪表的使用说明书中作了明确详细的变更（详见 PC-300 系列的第 6 页、PC-3030A&3050 的第 33 页、PC-3200 的第 36 页）。

在此特提醒客户注意，应将网线直接对接在 3 位接线端。



**左图接法
为正确方法**

二線式電極配線法			
IN 端接點	接點號碼	OUT 端接點	主機端接點
電極線之中心軸線	1	電極專用延長線之中心軸	GLASS
屏蔽（禁用）	2	屏蔽（禁用）	-----
電極線之網線	3	電極專用延長線之網線	REF
溫度探棒之紅線	4	電極專用延長線之紅線	T/P
溫度探棒之綠線	5	電極專用延長線之綠線	GND
備用腳	6、7	備用腳	

注意：1. 本公司電極專用延長線為 7202-F94009-BK 和 7202-RG-58.

- 1.) 未使用溫度探棒時，專用電極線為 7202-RG-58
- 2.) 使用溫度探棒時，專用電極線為 7202-F94009-BK

本公司特此慎重通报，请贵公司注意加强宣导，感谢配合！